



SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 2A AC, DC
2. Voltage Rating: 250V AC, DC
3. Temperature Range: -25°C~ +85°C
4. Contact Resistance: 20mΩ Max
5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6. Withstanding Voltage: 800V AC/minute
7. Material: Housing Nylon66 UL94-VO

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	XD-PH-2Y-X	2.00	5.80
3	XD-PH-3Y-X	4.00	7.80
4	XD-PH-4Y-X	6.00	9.80
5	XD-PH-5Y-X	8.00	11.80
6	XD-PH-6Y-X	10.00	13.80
7	XD-PH-7Y-X	12.00	15.80
8	XD-PH-8Y-X	14.00	17.80
9	XD-PH-9Y-X	16.00	19.80
10	XD-PH-10Y-X	18.00	21.80
11	XD-PH-11Y-X	20.00	23.80
12	XD-PH-12Y-X	22.00	25.80
13	XD-PH-13Y-X	24.00	27.80
14	XD-PH-14Y-X	26.00	29.80
15	XD-PH-15Y-X	28.00	31.80
16	XD-PH-16Y-X	30.00	33.80

Ordering Information

XD - PH - N \*\*\* - \*

Pin Type Colour  
 针位 类型 颜色  
 AW=螺钉  
 AW=插针  
 AW=插孔  
 AW=插座  
 V=垂直

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	10	<b>深圳讯答科技有限公司</b> ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审核 CHECK					产品名称 TITLE
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	XD-PH-NY-X	单位 UNITS	mm
			X.XX ±0.20	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			X.XXX ±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						