



- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 1A AC, DC
  - 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
  - 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
  - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
  - 5、Insulation Resistance: 500mΩ Min
  - 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
  - 7、Material: Housing Nylon66 UL94-VO

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	XD-ZH-2Y	1.50	4.50
3	XD-ZH-3Y	3.00	6.00
4	XD-ZH-4Y	4.50	7.50
5	XD-ZH-5Y	6.00	9.00
6	XD-ZH-6Y	7.50	10.50
7	XD-ZH-7Y	9.00	12.00
8	XD-ZH-8Y	10.50	13.50
9	XD-ZH-9Y	12.00	15.00
10	XD-ZH-10Y	13.50	16.50
11	XD-ZH-11Y	15.00	18.00
12	XD-ZH-12Y	16.50	19.50
13	XD-ZH-13Y	18.00	21.00
14	XD-ZH-14Y	19.50	22.50
15	XD-ZH-15Y	21.00	24.00
16	XD-ZH-16Y	22.50	25.50

**Ordering Information**

XD - ZH - N \*\*\* - \*

- |         |      |        |
|---------|------|--------|
| Pin     | Type | Colour |
| 1=1.5mm | A=直插 | R=红色   |
| A=直插    | L=弯插 | G=绿色   |
| P=弯插    | B=直插 | B=蓝色   |
| P=弯插    | V=直插 | F=黄色   |
|         |      | V=蓝色   |

GENERAL TOLERANCE			制图 DRAWING	02	<b>深圳讯答科技有限公司</b> ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd	产品名称 TITLE	ZH (1.50) 单排孔座	版本 REV.	A
DIM TOL			审核 CHECK			产品料号 PART NO.	XD-ZH-NY	单位 UNITS	mm
X.X ±0.30			批准 APPROVAL		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1	
X.XX ±0.20			比例 SCALE						
X.XXX ±0.10			投影 Projection						
Angle ±3.0°									
1	初版发行								
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							