



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon6T, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tab Brass Tin-plated



PCB LAYOUT

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PAE-2AWT	2.00	8.00
3	HC-PAE-3AWT	4.00	10.00
4	HC-PAE-4AWT	6.00	12.00
5	HC-PAE-5AWT	8.00	14.00
6	HC-PAE-6AWT	10.00	16.00
7	HC-PAE-7AWT	12.00	18.00
8	HC-PAE-8AWT	14.00	20.00
9	HC-PAE-9AWT	16.00	22.00
10	HC-PAE-10AWT	18.00	24.00
11	HC-PAE-11AWT	20.00	26.00
12	HC-PAE-12AWT	22.00	28.00

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ± 0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	PAE 卧贴	版本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ± 0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PAE-NAWT	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ± 0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$					