



**主要参数:**

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 3±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

**其他要求**

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑 (环保)	
2	塑座	PA66	黑 (环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

		GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
		DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
		X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-2-2	单位 UNITS	mm
1	初版发行	X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投影 Projection			