






- NOTES:(Unless otherwise specified)
1. Dimension shall be interpreted per ANSI Y14.5M.
 - 2.Current Rating:0.5 A Per pin.
 - 3.Voltage Rating: 50V AC/DC
 - 4.Working Temperature: -55°C to +125°C.



Pin	A	B	C	D	E	F
10 Pin	4.60	2.00	2.70	3.10	4.10	5.60
14 Pin	5.60	3.00	3.70	4.10	5.10	6.60
20 Pin	7.10	4.50	5.20	5.60	6.60	8.10
30 Pin	9.60	7.00	7.70	8.10	9.10	10.60
32 Pin	10.10	7.50	8.20	8.60	9.60	11.10
36 Pin	11.10	8.50	9.20	9.60	10.60	12.10
40 Pin	12.10	9.50	10.20	10.60	11.60	13.10
50 Pin	14.60	12.00	12.70	13.10	14.10	15.60
60 Pin	17.10	14.50	15.20	15.60	16.60	18.10
80 Pin	22.10	19.50	20.20	20.60	21.60	23.10
100 Pin	27.10	24.50	25.20	25.60	26.60	28.10



公、母座-台高图

Ordering Information

HC-PBB12 ** (*) - NDS - 0.5V - P - 03

Type NB=母座 NC=母座 High (H) 台高 (3.0)~3.00mm No. of Pins 10~120Pin Nature DS=Female PITCH 0.5V=0.5mm Post (焊耳) 10~100Pin 50~50Pin 3.5/4.0/5.0mm

3	BRASS	100u" MIN.TIN PLATED UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
2	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA: GOLD PALTED LEAD AREA: GOLD FLASH UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
1	POLYAMIDE	UL94V-0, BLACK/NATURE
NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS

		GENEAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
		DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	BTB 0.5 立贴 母座 带焊耳	版本 REV. A
		X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-PBB12NB-NDS-0.5V-03	单位 UNITS mm
1	初版发行	X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET 1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	X.XXX ±0.10	投影 Projection			
	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°				