








- NOTES:(Unless otherwise specified)
1. Dimension shall be interpreted per ANSI Y14.5M.
 - 2.Current Rating:0.5 A Per pin.
 - 3.Voltage Rating: 50V AC/DC
 - 4.Working Temperature: -55°C to +125°C.



P=With Post

默认 =W/O Post

Pin	A	B	C	D	E	F
10 Pin	4.60	2.00	2.70	3.10	4.10	5.60
14 Pin	5.60	3.00	3.70	4.10	5.10	6.60
20 Pin	7.10	4.50	5.20	5.60	6.60	8.10
30 Pin	9.60	7.00	7.70	8.10	9.10	10.60
32 Pin	10.10	7.50	8.20	8.60	9.60	11.10
36 Pin	11.10	8.50	9.20	9.60	10.60	12.10
40 Pin	12.10	9.50	10.20	10.60	11.60	13.10
50 Pin	14.60	12.00	12.70	13.10	14.10	15.60
60 Pin	17.10	14.50	15.20	15.60	16.60	18.10
80 Pin	22.10	19.50	20.20	20.60	21.60	23.10
100 Pin	27.10	24.50	25.20	25.60	26.60	28.10



Ass'y High(H)	Plastic High				
	Male (♂ 公座)		Female (♀ 母座)		
	(H1)	K1 (mm)	(H2)	K2 (mm)	
3.00	2.30	1.50	2.20	1.50	
3.50	2.80				
4.00	3.30	2.00	2.70	2.00	
5.00	4.30				

Ordering Information

HC-PBB12 ** (*) - NDS - 0.5V - P - 03

Type NB=母座 NC=母座 High (H) 台高 (3.0)~3.00mm No. of Pins 10~120Pin Nature DS=Female (母座) PITCH 0.5V=0.5mm Post (焊耳) 3.5/4.0/5.0mm

3	BRASS	100u" MIN.TIN PLATED UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
2	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA: GOLD PALTED LEAD AREA: GOLD FLASH UNDER PLATING; 50u" NIKEL PLATED
1	POLYAMIDE	UL94V-0, BLACK/NATURE
NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS

GENREL TOLERANCE			制图 DRAWING
			审核 CHECK
			批准 APPROVAL
1	初版发行		比例 SCALE
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	投影 Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	BTB 0.5 立贴 母座 带焊耳	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB12NB-NDS-0.5V-03	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1