



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

材质要求

1. 基座: PA66黑色
2. 屏蔽: H62铜
3. 信号针: 磷铜镀金
4. LED灯脚: 铁针

PCB LAYUOT

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座(立贴 带灯无弹 带后腿)	版本 REV.	A
1			初版发行				产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5224-1-2	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1