





公差参数

| Poles  | Dim | Dim P | Dim L |
|--------|-----|-------|-------|
| 2-6P   |     | ±0.10 | ±0.15 |
| 7-12P  |     | ±0.20 | ±0.20 |
| 13-18P |     | ±0.25 | ±0.30 |
| 19-24P |     | ±0.30 | ±0.40 |



材料及电镀  
 ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0  
 ②. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能  
 额定电压: 300V  
 额定电流: 8A  
 接触电阻: 20mΩ (Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V  
 耐 电 压: AC1500V\1Min

机械性能  
 温度范围: -40℃ ~ +105℃  
 瞬时温度: +250℃, 5秒

**Ordering Information**

HC15EDG \* \* - \* - NP - \*

| Type | Pitch       | No. of Pins | Colour   |
|------|-------------|-------------|----------|
| 直插式  | 2.54=2.54mm | 2-24Pin     | V=Green  |
| 弯插式  | 3.5=3.50mm  | 2-24Pin     | L=Bluc   |
| 直插式  | 3.81=3.81mm | 2P=2Pin     | O=Orange |
| 弯插式  | 5.08=5.08mm | 3P=3Pin     | R=Red    |
| 直插式  | 7.62=7.62mm | .....       | B=Black  |
|      |             |             | GR=Gray  |

|     |                |             | GENERAL TOLERANCE | 制 图      | 深圳市华灿天禄电子有限公司                            |                     |       |     |
|-----|----------------|-------------|-------------------|----------|--|---------------------|-------|-----|
|     |                |             | DIM TOL           | DRAWING  | ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD |                     |       |     |
|     |                |             | X.X ±0.50         | 审 核      | 产品名称                                     | 3.81 单排 插拔式 接线端子    | 版本    | A   |
|     |                |             | X.XX ±0.30        | CHECK    | TITLE                                    | 封闭 直针               | REV.  |     |
|     |                |             | X.XXX ±0.10       | 批 准      | 产品料号                                     | HC15EDGVC-3.81-NP-V | 单 位   | mm  |
|     |                |             | Angle ±3.0°       | APPROVAL | PART NO.                                 |                     | 页 次   | 1/1 |
| 序号  | 变更内容           | 日期          |                   | SCALE    | 材 料                                      |                     | SHEET |     |
| No. | MODIFY CONTENT | MODIFY DATE |                   | 投影       | MATERIAL                                 |                     |       |     |