



公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

材料及电镀  
 ①.螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽  
 ②.塑件主体: PA66, UL94V-0  
 ③.夹 子: 磷青铜, 镀镍  
 ④.方 盒: 黄铜, 镀镍  
 ⑤.塑件盖板: PA66,UL94V-0

电气性能  
 额定电压: 300V  
 额定电流: 8A  
 接触电阻: 20mΩ (Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ\DC1000V  
 耐 电 压: AC1500V\1min  
 使用线径: 24-14AWG 0.5-1.5mm<sup>2</sup>

机械性能  
 温度范围: -40℃ ~ +105℃  
 瞬时温度: +250℃ 5秒  
 扭 力: 0.2Nm(1.77Lb.in)  
 剥线长度: 6-7mm

**Ordering Information**

XD15EDG \* \* - \* - NP - \*

Type	默认=开口	PITCH	No.of Pins	Colour
V=直插	C=密封	2.54±0.54mm	2-24 Pin	V=Green
R=弯插	A=螺柱	3.5±0.50mm	24-24 Pin	L=Blue
K=母座		3.81±0.81mm	24-24 Pin	O=Orange
		5.08±0.88mm	3P-3Pin	R=Red
		7.62±0.62mm	.....	B=Black
				GR=Gray

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	<b>深圳讯答科技有限公司</b> ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	3.81 单排 插拔式 封闭 接线端子 母座	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	XD15EDGK-3.81-NP-V	单 位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
1	初版发行		Angle ±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						