



公差参数

| Poles | Dim | Dim P | Dim L |
|--------|-----|-------|-------|
| 2-6P | | ±0.10 | ±0.20 |
| 7-12P | | ±0.20 | ±0.30 |
| 13-18P | | ±0.25 | ±0.40 |
| 19-24P | | ±0.30 | ±0.50 |

材料及电镀
 ①.螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
 ②.塑件主体: PA66, UL94V-0
 ③.夹 子: 磷青铜, 镀镍
 ④.方 盒: 黄铜, 镀镍
 ⑤.塑件盖板: PA66,UL94V-0

电气性能
 额定电压: 300V
 额定电流: 8A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC1000V
 耐 电 压: AC1500V\1min
 使用线径: 24-14AWG 0.5-1.5mm²

机械性能
 温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 扭 力: 0.2Nm(1.77Lb.in)
 剥线长度: 6-7mm

Ordering Information

XD15EDG * * - * - NP - *

| | | | | |
|------|-------|-------------|------------|----------|
| Type | 默认=开口 | PITCH | No.of Pins | Colour |
| V=直插 | C=密封 | 2.54±0.54mm | 2-24 Pin | V=Green |
| R=弯插 | A=螺柱 | 3.5±0.50mm | 24-28 Pin | L=Blue |
| K=母座 | | 3.81±0.81mm | 29-39Pin | O=Orange |
| | | 5.08±0.89mm | | R=Red |
| | | 7.62±0.62mm | | B=Black |
| | | | | GR=Gray |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------|--------------|-----|
| | | | GENERAL TOLERANCE | 制 图 DRAWING | 深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd | | | |
| | | | DIM TOL | 审 核 CHECK | | | | |
| | | | X.X ±0.30 | 批 准 APPROVAL | 产品名称 TITLE | 3.81 单排 插拔式 封闭 接线端子 母座 | 版 本 REV. | A |
| | | | X.XX ±0.20 | 比 例 SCALE | 产品料号 PART NO. | XD15EDGK-3.81-NP-V | 单 位 UNITS | mm |
| | | | X.XXX ±0.10 | 投 影 Projection | 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |
| 1 | 初版发行 | | Angle ±3.0° | | | | | |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | | | | | | |