



| Pin | A | B | C |
|-----|-------|-------|-------|
| 2 | 2.50 | 10.00 | 7.50 |
| 3 | 5.00 | 12.50 | 10.00 |
| 4 | 7.50 | 15.00 | 12.50 |
| 5 | 10.00 | 17.50 | 15.00 |
| 6 | 12.50 | 20.00 | 17.50 |
| 7 | 15.00 | 22.50 | 20.00 |
| 8 | 17.50 | 25.00 | 22.50 |
| 9 | 20.00 | 27.50 | 25.00 |
| 10 | 22.50 | 30.00 | 27.50 |
| 11 | 25.00 | 32.50 | 30.00 |
| 12 | 27.50 | 35.00 | 32.50 |
| 13 | 30.00 | 37.50 | 35.00 |
| 14 | 32.50 | 40.00 | 37.50 |
| 15 | 35.00 | 42.50 | 40.00 |
| 16 | 37.50 | 45.00 | 42.50 |

技术参数
 间距: 2.5
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 250V AC, DC
 额定电流: 3.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 800MΩ
 耐压: 1000V AC/minute

| 线性公差 / General Tolerance | | | |
|--------------------------|-------|--|--|
| X | ±0.2 | | |
| X.X | ±0.1 | | |
| X.XX | ±0.05 | | |
| 角度公差 / Angle Tolerance | | | |
| X° | ±5.0° | | |
| X.X° | ±3.0° | | |
| X.XX° | ±1.0° | | |
| 视角 / Projection | | | |
| | | | |

| | | | |
|----|-----------|----|-----|
| A2 | 提高检验效率和质量 | | |
| A1 | 调整平面度 | | |
| 标记 | 变更内容 | 签名 | 年月日 |
| 绘图 | | | |
| 审核 | | | |
| 工艺 | | 批准 | |

| 材料 / Material | | |
|---------------|---------|-----|
| ① 塑座 | LCP 本色 | |
| ② 接触针 | 黄铜 (镀锡) | |
| ③ 焊片 | 黄铜 (镀锡) | |
| 单位 (Units) | 版本 | 比例 |
| mm | 2.0 | 1:1 |
| 共 1 张 第 1 张 | | |

兆星精密电子 (深圳) 有限公司
 品名 / ProduceName
HA2.54 立贴 n P
 型号 / Model
ZX-HA2.54-nPLT