



- SPECIFICATIONS**
1. Current Rating: 2A AC, DC
 2. Voltage Rating: 250V AC, DC
 3. Temperature Range: -25°C~ +85°C
 4. Contact Resistance: 20mΩ Max
 5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 6. Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 7. Material: Wafer Nylon66 UL94-VO (2)
Pin Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	XD-HY-2A-PF	2.00	6.00
3	XD-HY-3A-PF	4.00	8.00
4	XD-HY-4A-PF	6.00	10.00
5	XD-HY-5A-PF	8.00	12.00
6	XD-HY-6A-PF	10.00	14.00
7	XD-HY-7A-PF	12.00	16.00
8	XD-HY-8A-PF	14.00	18.00
9	XD-HY-9A-PF	16.00	20.00
10	XD-HY-10A-PF	18.00	22.00
11	XD-HY-11A-PF	20.00	24.00
12	XD-HY-12A-PF	22.00	26.00
13	XD-HY-13A-PF	24.00	28.00
14	XD-HY-14A-PF	26.00	30.00
15	XD-HY-15A-PF	28.00	32.00
16	XD-HY-16A-PF	30.00	34.00

Ordering Information

XD - HY - N *** - * - **

Pin	Type	Colour	Contact Plating
	Y=直插 A=直插 AW=弯脚 AWD=定位弯脚	默认=本色 A=红色 B=蓝色 F=黄色 V=绿色	默认=Sn G1.0μ"/Gold G2.0μ"/Gold G3.0μ"/Gold G4.0μ"/Gold G5.0μ"/Gold

GENERAL TOLERANCE			制图 DRAWING	10	深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
DIM TOL			审核 CHECK					
X.X ±0.30			批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	HY (2.00) 单排带扣 直针 增强	版本 REV.	A
X.XX ±0.20			比例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-HY-NA-PF	单位 UNITS	mm
X.XXX ±0.10			投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
Angle ±3.0°								
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						