


| Pin | A     | B     | C     |
|-----|-------|-------|-------|
| 2   | 2.50  | 10.00 | 7.50  |
| 3   | 5.00  | 12.50 | 10.00 |
| 4   | 7.50  | 15.00 | 12.50 |
| 5   | 10.00 | 17.50 | 15.00 |
| 6   | 12.50 | 20.00 | 17.50 |
| 7   | 15.00 | 22.50 | 20.00 |
| 8   | 17.50 | 25.00 | 22.50 |
| 9   | 20.00 | 27.50 | 25.00 |
| 10  | 22.50 | 30.00 | 27.50 |
| 11  | 25.00 | 32.50 | 30.00 |
| 12  | 27.50 | 35.00 | 32.50 |
| 13  | 30.00 | 37.50 | 35.00 |
| 14  | 32.50 | 40.00 | 37.50 |
| 15  | 35.00 | 42.50 | 40.00 |
| 16  | 37.50 | 45.00 | 42.50 |

技术参数  
 间距: 2.5  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 250V AC, DC  
 额定电流: 3.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 800MΩ  
 耐压: 1000V AC/minute

线性公差 / General Tolerance  
 X ±0.2  
 X.X ±0.1  
 X.XX ±0.05  
 角度公差 / Angle Tolerance  
 X° ±5.0°  
 X.X° ±3.0°  
 X.XX° ±1.0°



|    |           |    |         |  |  |
|----|-----------|----|---------|--|--|
| A2 | 提高检验效率和质量 |    |         |  |  |
| A1 | 调整平面度     |    |         |  |  |
| 标记 | 变更内容      | 签名 | 年月日     |  |  |
| 绘图 |           |    |         |  |  |
| 审核 | Zhou qi   |    |         |  |  |
| 工艺 |           | 批准 | Zhou qi |  |  |

|                |     |     |
|----------------|-----|-----|
| 材料 / Material  |     |     |
| ① 塑座: LCP 本色   |     |     |
| ② 接触针: 黄铜 (镀锡) |     |     |
| ③ 焊片: 黄铜 (镀锡)  |     |     |
| 单位 (Units)     | 版本  | 比例  |
| mm             | 2.0 | 1:1 |
| 共 1 张 第 1 张    |     |     |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Bossie (博锡)</b> |  |
| 品名 / ProduceName   |  |
| HA2.54 立贴 n P      |  |
| 型号 / Model         |  |
| BX-HA2.54-nPLT     |  |