


CUSTOMER(客户):	Customer Part NO. (客户部品号):
	Part Descripon(部品规格):

Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	4P-96P
Pitch	间距 P	1.0±0.08
Total Pitch	全间距 PT	3-95±0.1
Total Length	总长度 L	25-20000±2
Insulation Length	绝缘长度 IL	25-20000±2
Margin Width	边缘宽度 M	1.0±0.1
Total Width	总宽度 W	5-97±0.1
Strip Length	线口长度 S1	1.5-5±0.5
Strip Length	线口长度 S2	1.5-5±0.5
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	2.5-30±2
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	2.5-30±2
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.3±0.02
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12±0.02
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.01



Conductor width	导体宽度 Cw	0.65±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色(Blue)
PET(Supporting Tapc Color) 补强板规格		0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色
Rev	版本	A

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)			
Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)			
Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量,隐藏线不显示。	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
	2021-05-19		
 Unit(单位):mm	深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM
	KH-FFC-A1.0-12P-200MM		0755-83044319