



公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

材料及电镀
 ①.螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
 ②.塑件主体: PA66, UL94V-0
 ③.夹 子: 磷青铜, 镀镍
 ④.方 盒: 黄铜, 镀镍
 ⑤.塑件盖板: PA66,UL94V-0

电气性能
 参考标准: UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 耐 电 压: AC1500V\1Min
 使用线径: 28-16AWG 0.5-1.5mm²

机械性能
 温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 扭 力: 0.2Nm(2.04kgf.cm)
 剥线长度: 6-7mm

Ordering Information

XD15EDG * * - * - NP - *

Type	默认=不带螺丝	Pitch	No. of Pins	Colour
V=直插		2.54~2.54mm	2-24 Pin	Y=Green
R=弯插		3.5~3.50mm	2~24 Pin	L=Blue
K=母座		3.81~3.81mm	2~24 Pin	O=Orange
		5.08~5.08mm	3~30Pin	R=Red
		7.62~7.62mm	B=Black
				GR=Gray

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd						
			DIM TOL		审核 CHECK								
			X.X ±0.30		批准 APPROVAL					产品名称 TITLE	3.50单排 插拔式 封闭 接线端子母座	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20		比例 SCALE					产品料号 PART NO.	XD15EDGK-3.5-NP-V	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10		投影 Projection					材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°										