




3 Pin以上



2 Pin



公差参数

| Notes  | Dim   | Dim P | Dim L |
|--------|-------|-------|-------|
| 2-6P   | ±0.10 | ±0.20 |       |
| 7-12P  | ±0.20 | ±0.30 |       |
| 13-18P | ±0.25 | ±0.40 |       |
| 19-24P | ±0.30 | ±0.50 |       |

材料及电镀

- ①.螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②.塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③.夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④.方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤.塑件盖板: PA66,UL94V-0


电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min
- 使用线径: 28-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 扭 力: 0.5Nm(4.43Lbin)
- 剥线长度: 7-8mm

Ordering Information



|           |                        |                   |                   |                   |   |                           |              |     |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------|--------------|-----|
|           |                        |                   | GENERAL TOLERANCE | 制 图<br>DRAWING    | 深圳讯答科技有限公司<br>ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd |                           |              |     |
|           |                        |                   | DIM TOL           | 审 核<br>CHECK      |   |                           |              |     |
|           |                        |                   | X.X ±0.30         | 批 准<br>APPROVAL   | 产品名称<br>TITLE                                 | 5.08 单排 插拔式 封闭<br>接线端子 母座 | 版 本<br>REV.  | A   |
| 1         |                        |                   | 初版发行              | 比 例<br>SCALE      | 产品料号<br>PART NO.                              | XD2EDGK-5.08-NP-V         | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE | Angle ±3.0°       | 投 影<br>Projection | 材 料<br>MATERIAL                               |                           | 页 次<br>SHEET | 1/1 |