



SECTION A-A



公差参数

| Pins | Dim | Dim P | Dim L |
|--------|-----|-------|-------|
| 2-6P | | ±0.10 | ±0.20 |
| 7-12P | | ±0.20 | ±0.30 |
| 13-18P | | ±0.25 | ±0.40 |
| 19-24P | | ±0.30 | ±0.50 |



PCB LAYOUT


材料及电镀
 ①.塑件主体: PA66, UL94V-0
 ②.焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能
 额定电压: 300V
 额定电流: 15A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能
 温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃, 5秒

Ordering Information

XD2EDG



| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---------------|--------------------------|
| | | | GENEAL TOLERANCE | 制图 DRAWING | 深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd | | | |
| | | | DIM TOL | 审核 CHECK | | | 产品名称 TITLE | 5.08 单排 插拔式 接线端子 开口直针 |
| | | | X.X ±0.30 | 批准 APPROVAL | 产品料号 PART NO. | XD2EDGV-5.08-NP-V | 单位 UNITS | mm |
| | | | X.XX ±0.20 | 比例 SCALE | 材料 MATERIAL | | 页次 SHEET | 1/1 |
| | | | X.XXX ±0.10 | 投影 Projection | | | | |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | Angle ±3.0° | | | | | |