



材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0

电气性能

参考标准: UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
 耐 电 压: AC1500V\1min
 使用线径: 28-16AWG 0.5-1.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 扭 力: 0.2N.m (2.04kgf.cm)
 剥线长度: 6-7mm

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

Ordering Information

HC15EDG * * - * - NP - *

Type V=Green L=Bluc O=Orange R=Red B=Black GR=Gray	默认 深套 深套	PITCH 2.54=2.54mm 3.5=3.50mm 3.81=3.81mm 5.08=5.08mm 7.62=7.62mm	No.of Fins 2=24Pin 2P=2Pin 3P=3Pin	Colour V=Green L=Bluc O=Orange R=Red B=Black GR=Gray
--	-------------	---	---	--

			GENREL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.50	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	3.50 单排 插拔式 封闭 接线端子 母座	版本 REV.	A
1			初版发行		比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC15EDGK-3.5-NP-V	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE		Angle	±3.0°	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1