



公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50




材料及电镀
 ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0
 ②. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能
 参考标准: UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
 耐 电 压: AC1500V\1Min

机械性能
 温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE	制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	审 核	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			X.X ±0.50	批 准	产品名称	3.50 单排 插拔式 接线端子	版本	A
			X.XX ±0.30	APPROVAL	TITLE	封闭 弯针	REV.	
			X.XXX ±0.10	比 例	产品料号	HC15EDGRC-3.5-NP-V	单 位	mm
			Angle ±3.0°	投 影	PART NO.		页 次	1/1
				Projection	材 料		SHEET	