


SECTION A-A



材料及电镀
 ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0
 ②. 焊 针: 黄铜, 镀镍


电气性能
 额定电压: 300V
 额定电流: 15A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能
 温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ ,5秒

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK	产品名称 TITLE	5.08 单排 插拔式 接线端子 封闭 弯针	版本 REV.	A
			X.X ±0.50	批 准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC2EDGRC-5.08-NP-V	单 位 UNITS	mm
			X.XX ±0.30	比 例 SCALE	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					