

SECTION A-A

材料及电镀

①. 塑件主体: PA66, UL94V-0

②. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

额定电压: 150V

额定电流: 5A

接触电阻: 20mΩ (Max)

绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V



耐 电 压: AC1300V\1Min

使用线径: 26-20AWG 0.2-0.5mm²

机械性能


温度范围: -40℃ ~ +105℃

瞬时温度: +250℃ 5秒




公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50



Ordering Information



			GENEAL TOLERANCE	制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			X.X ±0.50	审 核	产品名称	2.54 单排 插拔式 接线端子	版本	A
			X.XX ±0.30	CHECK	TITLE	封闭 直针	REV.	
			X.XXX ±0.10	批 准	产品料号	HC2EDGVC-2.54-NP-V	单 位	mm
			Angle ±3.0°	APPROVAL	PART NO.		UNITS	
序号	变更内容	日期	投 影	SCALE	材 料		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection		MATERIAL		SHEET	