



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHL-2A-Y-05	2.50	7.50	5.70
3	HC-XHL-3A-Y-05	5.00	10.00	8.20
4	HC-XHL-4A-Y-05	7.50	12.50	10.70
5	HC-XHL-5A-Y-05	10.00	15.00	13.20
6	HC-XHL-6A-Y-05	12.50	17.50	15.70
7	HC-XHL-7A-Y-05	15.00	20.00	18.20
8	HC-XHL-8A-Y-05	17.50	22.50	20.70
9	HC-XHL-9A-Y-05	20.00	25.00	23.20
10	HC-XHL-10A-Y-05	22.50	27.50	25.70
11	HC-XHL-11A-Y-05	25.00	30.00	28.20
12	HC-XHL-12A-Y-05	27.50	32.50	30.70
13	HC-XHL-13A-Y-05	30.00	35.00	33.20
14	HC-XHL-14A-Y-05	32.50	37.50	35.70
15	HC-XHL-15A-Y-05	35.00	40.00	38.20

Ordering Information

HC-XHL - N*** - * - 05

Pin	Type	Colour
数字+颜色	字冠脚	颜色
1-红色		1-红色
2-蓝色		2-蓝色
3-黄色		3-黄色
4-绿色		4-绿色
5-棕色		5-棕色
6-白色		6-白色
7-紫色		7-紫色
8-灰色		8-灰色

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XHL(2.50)单排 直针 带柱 黄色(座高14.1mm)	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XHL-NA-Y-05	单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°						