



- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 - 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
 - 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHL-2A-V-05	2.50	7.50	5.70
3	HC-XHL-3A-V-05	5.00	10.00	8.20
4	HC-XHL-4A-V-05	7.50	12.50	10.70
5	HC-XHL-5A-V-05	10.00	15.00	13.20
6	HC-XHL-6A-V-05	12.50	17.50	15.70
7	HC-XHL-7A-V-05	15.00	20.00	18.20
8	HC-XHL-8A-V-05	17.50	22.50	20.70
9	HC-XHL-9A-V-05	20.00	25.00	23.20
10	HC-XHL-10A-V-05	22.50	27.50	25.70
11	HC-XHL-11A-V-05	25.00	30.00	28.20
12	HC-XHL-12A-V-05	27.50	32.50	30.70
13	HC-XHL-13A-V-05	30.00	35.00	33.20
14	HC-XHL-14A-V-05	32.50	37.50	35.70
15	HC-XHL-15A-V-05	35.00	40.00	38.20

Ordering Information

HC-XHL - N*** - * - 05

Pin: 数字+颜色
 Type: 平插脚
 A: 直针
 Colour: 数字+颜色
 0: 红色
 1: 蓝色
 2: 黄色
 3: 绿色
 4: 紫色
 5: 白色
 6: 棕色
 7: 黑色
 8: 灰色
 9: 银色

		GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
		DIM	TOL	DRAWING				
		X.X	± 0.30	审核	产品名称	XHL(2.50)单排 直针 带柱	版本	A
		X.XX	± 0.20	CHECK	TITLE	绿色(座高14.1mm)	REV.	
		X.XXX	± 0.10		产品料号	HC-XHL-NA-V-05	单位	mm
1	初版发行	日期		批准	PART NO.		页次	1/1
序号	变更内容	日期		SCALE	材料		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Angle	Projection			
				$\pm 3.0^{\circ}$				