



- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHL-2A-GR-05	2.50	7.50	5.70
3	HC-XHL-3A-GR-05	5.00	10.00	8.20
4	HC-XHL-4A-GR-05	7.50	12.50	10.70
5	HC-XHL-5A-GR-05	10.00	15.00	13.20
6	HC-XHL-6A-GR-05	12.50	17.50	15.70
7	HC-XHL-7A-GR-05	15.00	20.00	18.20
8	HC-XHL-8A-GR-05	17.50	22.50	20.70
9	HC-XHL-9A-GR-05	20.00	25.00	23.20
10	HC-XHL-10A-GR-05	22.50	27.50	25.70
11	HC-XHL-11A-GR-05	25.00	30.00	28.20
12	HC-XHL-12A-GR-05	27.50	32.50	30.70
13	HC-XHL-13A-GR-05	30.00	35.00	33.20
14	HC-XHL-14A-GR-05	32.50	37.50	35.70
15	HC-XHL-15A-GR-05	35.00	40.00	38.20

Ordering Information

HC-XHL - N*** - * - 05

Pin: 1-15
 Type: 单针
 Colour: 灰色

1-红色
 2-蓝色
 3-黄色
 4-紫色
 5-绿色
 6-棕色
 7-白色
 8-黑色
 9-灰色

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE		版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.		单 位 UNITS	mm
1 初版发行			X.XX	±0.20	比 例 SCALE		HC-XHL-NA-GR-05		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL			
			Angle	±3.0°						