



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHL-2A-BR-05	2.50	7.50	5.70
3	HC-XHL-3A-BR-05	5.00	10.00	8.20
4	HC-XHL-4A-BR-05	7.50	12.50	10.70
5	HC-XHL-5A-BR-05	10.00	15.00	13.20
6	HC-XHL-6A-BR-05	12.50	17.50	15.70
7	HC-XHL-7A-BR-05	15.00	20.00	18.20
8	HC-XHL-8A-BR-05	17.50	22.50	20.70
9	HC-XHL-9A-BR-05	20.00	25.00	23.20
10	HC-XHL-10A-BR-05	22.50	27.50	25.70
11	HC-XHL-11A-BR-05	25.00	30.00	28.20
12	HC-XHL-12A-BR-05	27.50	32.50	30.70
13	HC-XHL-13A-BR-05	30.00	35.00	33.20
14	HC-XHL-14A-BR-05	32.50	37.50	35.70
15	HC-XHL-15A-BR-05	35.00	40.00	38.20

Ordering Information

HC-XHL - N*** - * - 05

Pin	Type	Colour
数字+颜色	平插脚	数字+颜色
A-直插		棕色
		蓝色
		黄色
		绿色
		红色
		紫色
		白色
		灰色
		黑色

		GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
		DIM	TOL	DRAWING				
				审核	产品名称	XHL(2.50)单排 直针 带柱	版本	A
				CHECK	TITLE	棕色(座高14.1mm)	REV.	
					批准		单位	mm
					APPROVAL		UNITS	
					比例	HC-XHL-NA-BR-05	SHEET	1/1
					SCALE			
					投影			
1	初版发行				材料			
序号	变更内容	日期			MATERIAL			
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Angle				
				$\pm 3.0^{\circ}$	Projection			