



**SPECIFICATIONS**

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance:  $20\text{m}\Omega$  Max
- 5、Insulation Resistance:  $1000\text{m}\Omega$  Min
- 6、Withstanding Voltang:  $1000\text{V AC/minute}$
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)  
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHL-2A-B-05	2.50	7.50	5.70
3	HC-XHL-3A-B-05	5.00	10.00	8.20
4	HC-XHL-4A-B-05	7.50	12.50	10.70
5	HC-XHL-5A-B-05	10.00	15.00	13.20
6	HC-XHL-6A-B-05	12.50	17.50	15.70
7	HC-XHL-7A-B-05	15.00	20.00	18.20
8	HC-XHL-8A-B-05	17.50	22.50	20.70
9	HC-XHL-9A-B-05	20.00	25.00	23.20
10	HC-XHL-10A-B-05	22.50	27.50	25.70
11	HC-XHL-11A-B-05	25.00	30.00	28.20
12	HC-XHL-12A-B-05	27.50	32.50	30.70
13	HC-XHL-13A-B-05	30.00	35.00	33.20
14	HC-XHL-14A-B-05	32.50	37.50	35.70
15	HC-XHL-15A-B-05	35.00	40.00	38.20

**Ordering Information**

HC-XHL - N\*\*\* - \* - 05

Pin: 数字+颜色  
 Type: 平直插  
 Colour: 数字+颜色  
 红色  
 蓝色  
 黄色  
 绿色  
 白色  
 黑色  
 棕色  
 紫色  
 灰色  
 银色

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE	XHL(2.50)单排 直针 带柱 黑色(座高14.1mm)	版本 REV.	A
			X.X	$\pm 0.30$	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-XHL-NA-B-05	单位 UNITS	mm
			X.XX	$\pm 0.20$	比例 SCALE		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			X.XXX	$\pm 0.10$	投影 Projection					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	$\pm 3.0^{\circ}$						