





公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50



3 Pin以上



材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0


电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1min
- 使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 扭 力: 0.5Nm (4.43Lbin)
- 剥线长度: 7-8mm

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE		制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司		
			DIM	TOL	DRAWING		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD		
			X. X	±0.50	审 核		产品名称		版本
			X. XX	±0.30	CHECK		TITLE		REV.
			X. XXX	±0.10	批 准		5.08 单排 插拔式 封闭		A
			Angle	±3.0°	APPROVAL		接线端子 母座		
序号	变更内容	日期			比 例		产品料号		单 位
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			SCALE		HC2EDGK-5.08-NP-V		UNITS
					投 影		材料		页 次
					Projection		MATERIAL		SHEET
1	初版发行								1/1