



技术参数 (SPECIFICATION):

- 温度范围 (TEMPERATURE RANGE): -40~+70℃
- 额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V
- 额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A
- 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): ≤30mΩ
- 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): ≥500MΩ
- 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 500V AC/(50HZ)/Min
- 插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE): 3~20N
- 寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN



6	外壳	H62	1	NI	
5	LED灯	树脂/FE	8	NI/AG	
4	插针	PHOSPHOR BRONZE	32	"FU"	
3	中分体	PA46	2	BLACK	
2	右分体	PA46	1	BLACK	
1	左分体	PA46	1	BLACK	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

网络插座外形图

深圳市金航标电子有限公司

绘图:	日期:
审核:	日期:
核准:	日期:

一般公差		品名:	RCH-56-31-14(带灯无弹)		
30~	±0.25	料号:			
10~30	±0.20	型号:	RJ45	图号:	
~10	±0.15	角 度:	±2°		
角 度:					
页面:	1 of 1	版本:	单位:mm	比例: 1:1	纸张: A4

A/0 新出版发行

版次	变更履历	变更单号	绘制	日期
----	------	------	----	----

禁止在图面上随意涂改