

ECOR-1-BSC3/2X21 - 继电器底座

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907518>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



ECOR-1...继电器底座，用于带1个或2个转换触点的微型功率继电器或微型开关继电器，螺钉连接，具有用于输入/干扰抑制模块的插拔式选项，用于安装在NS 35/7,5上

技术数据

产品属性

产品类型	继电器型号
产品系列	ESSENTIAL edition

电气特性

额定电压 U_N	250 V AC/DC
额定电流 I_N	12 A

连接数据

输入侧

连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	2x 0.2 mm ² ... 2.5 mm ² (不带冷压头) 2x 0.2 mm ² ... 1.5 mm ² (带冷压头)
柔性导线横截面	2x 0.2 mm ² ... 2.5 mm ² (不带冷压头) 2x 0.2 mm ² ... 1.5 mm ² (带冷压头)

输出侧

连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	2x 0.2 mm ² ... 2.5 mm ² (不带冷压头) 2x 0.2 mm ² ... 1.5 mm ² (带冷压头)
柔性导线横截面	2x 0.2 mm ² ... 2.5 mm ² (不带冷压头) 2x 0.2 mm ² ... 1.5 mm ² (带冷压头)

尺寸

宽度	15.7 mm
高度	79.2 mm
深度 固定夹	69 mm (ECOR-RH-1L) 78 mm (ECOR-RH-1H)

材料规格

颜色	交通灰色B (RAL 7043)
----	------------------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 70 °C

ECOR-1-BSC3/2X21 - 继电器底座



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907518>

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

Phoenix Contact 2024 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn