



**TYPE 1**




**PCB LAYOUT**

**SPECIFICATIONS**

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0  
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XH-2AW-X	2.50	7.50
3	HC-XH-3AW-X	5.00	10.00
4	HC-XH-4AW-X	7.50	12.50
5	HC-XH-5AW-X	10.00	15.00
6	HC-XH-6AW-X	12.50	17.50
7	HC-XH-7AW-X	15.00	20.00
8	HC-XH-8AW-X	17.50	22.50
9	HC-XH-9AW-X	20.00	25.00
10	HC-XH-10AW-X	22.50	27.50
11	HC-XH-11AW-X	25.00	30.00
12	HC-XH-12AW-X	27.50	32.50
13	HC-XH-13AW-X	30.00	35.00
14	HC-XH-14AW-X	32.50	37.50
15	HC-XH-15AW-X	35.00	40.00
16	HC-XH-16AW-X	37.50	42.50

**Ordering Information**



			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE		版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.		单 位 UNITS	mm
1			初版发行		比 例 SCALE		HC-XH-NAW-X		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		投 影 Projection		材 料 MATERIAL			