


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XH-2A-G	2.50	7.50
3	HC-XH-3A-G	5.00	10.00
4	HC-XH-4A-G	7.50	12.50
5	HC-XH-5A-G	10.00	15.00
6	HC-XH-6A-G	12.50	17.50
7	HC-XH-7A-G	15.00	20.00
8	HC-XH-8A-G	17.50	22.50
9	HC-XH-9A-G	20.00	25.00
10	HC-XH-10A-G	22.50	27.50
11	HC-XH-11A-G	25.00	30.00
12	HC-XH-12A-G	27.50	32.50
13	HC-XH-13A-G	30.00	35.00
14	HC-XH-14A-G	32.50	37.50
15	HC-XH-15A-G	35.00	40.00
16	HC-XH-16A-G	37.50	42.50

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XH(TJC3) 直针 增强	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XH-NA-G	单 位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
Angle	±3.0°									
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE								