





RoHS



PCB LAYOUT



技术要求

1. 接触电阻: 30mΩ MAX.
2. 绝缘电阻: 100MΩ MIN.
3. 耐 压: AC 500V
4. 盐 雾: 24小时
5. 焊接温度: 260℃ ±5 3-5秒
6. 工作温度: -20℃ ~ +85℃

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为±0.15mm


1. 0卧式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1. 0-02PWT	1.00mm	3.50mm	4.30mm
1. 0-03PWT	2.00mm	4.50mm	5.30mm
1. 0-04PWT	3.00mm	5.50mm	6.30mm
1. 0-05PWT	4.00mm	6.50mm	7.30mm
1. 0-06PWT	5.00mm	7.50mm	8.30mm
1. 0-07PWT	6.00mm	8.50mm	9.30mm
1. 0-08PWT	7.00mm	9.50mm	10.30mm
1. 0-09PWT	8.00mm	10.50mm	11.30mm
1. 0-10PWT	9.00mm	11.50mm	12.30mm
1. 0-11PWT	10.00mm	12.50mm	13.30mm
1. 0-12PWT	11.00mm	13.50mm	14.30mm
1. 0-13PWT	12.00mm	14.50mm	15.30mm
1. 0-14PWT	13.00mm	15.50mm	16.30mm
1. 0-15PWT	14.00mm	16.50mm	17.30mm
1. 0-16PWT	15.00mm	17.50mm	18.30mm
1. 0-17PWT	16.00mm	18.50mm	19.30mm
1. 0-18PWT	17.00mm	19.50mm	20.30mm
1. 0-19PWT	18.00mm	20.50mm	21.30mm
1. 0-20PWT	19.00mm	21.50mm	22.30mm

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

2	塑座	PA9T	米色(ROHS)	
1	端子	磷青铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	B C	日期	18.03.28	标准化
校对	L P J	日期	18.03.28	审定
工艺		日期		
审核	L G B	日期	18.03.28	

深圳市富港科技有限公司



1.0卧式贴片针座

图样标记	重量	比例
共 页	第 页	

1.0-NPWT