





RoHS



PCB LAYOUT

技术参数:

1. 额定电流: 1.0A AC/DC
2. 额定电压: 125V
3. 耐电压: 500V ACminute
4. 接触电阻: 20mΩ MAX
5. 绝缘电阻: 500MΩ MIN
6. 工作温度: -25℃~+85℃

外观要求:


1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

1. 25立式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1. 25-02PLT	1.25	4.30	7.30
1. 25-03PLT	2.50	5.55	8.60
1. 25-04PLT	3.75	6.80	9.80
1. 25-05PLT	5.00	8.05	11.10
1. 25-06PLT	6.25	9.30	12.30
1. 25-07PLT	7.50	10.55	13.60
1. 25-08PLT	8.75	11.80	14.90
1. 25-09PLT	10.00	13.05	16.10
1. 25-10PLT	11.25	14.30	17.30
1. 25-11PLT	12.50	15.55	18.60
1. 25-12PLT	13.75	16.80	19.85
1. 25-13PLT	15.00	18.05	21.10
1. 25-14PLT	16.25	19.30	22.35
1. 25-15PLT	17.50	20.55	23.60
1. 25-16PLT	18.75	21.80	24.85
1. 25-17PLT	20.00	23.05	26.10
1. 25-18PLT	21.25	24.30	27.35
1. 25-19PLT	22.50	25.55	28.60
1. 25-20PLT	23.75	26.80	29.85

发放部门

行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳市富港科技有限公司



1. 25立式贴片针座

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	H B	日期	20.04.02	标准化
校对	L P J	日期	20.04.02	审定
工艺		日期		
审核	L Z W	日期	20.04.02	

2	塑座	LCP	米色	
1	端子	黄铜	镀亮锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

共页 第页

1. 25-NPLT