





RoHS



材料:  
 塑胶:LCP/PA9T 米色  
 插针:H62铜  
 镀层:镀锡

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
1.5-02PWT	1.50	6.00
1.5-03PWT	3.00	7.50
1.5-04PWT	4.50	9.00
1.5-05PWT	6.00	10.50
1.5-06PWT	7.50	12.00
1.5-07PWT	9.00	13.50
1.5-08PWT	10.50	15.00
1.5-09PWT	12.00	16.50
1.5-10PWT	13.50	18.00
1.5-11PWT	15.00	19.50
1.5-12PWT	16.50	21.00
1.5-13PWT	18.00	22.50
1.5-14PWT	19.50	24.00
1.5-20PWT	28.50	33.00


技术要求

1. 额定电压: 100V
2. 额定电流: 1A
3. 接触电阻:  $\leq 20m\Omega$
2. 绝缘电阻:  $\geq 500M\Omega$
3. 耐 压: AC 500V
4. 工作温度:  $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期				
设计	B C	日期	18.12.20	标准化	日期				
校对	L P J	日期	18.12.20	审定	日期				
工 艺		日期							
审 核	L G	日期	18.12.20						

深圳市富港科技有限公司



图样标记		重量	比例
共 页		第 页	

1.5卧式贴片

1.5-ZH-NPWT