



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0  
PIN Brass Tin-plated

| Circuit | Part NO.       | Dimensions mm |       |       |       |
|---------|----------------|---------------|-------|-------|-------|
|         |                | A             | B     | C     | D     |
| 2       | HC-PHB-2x2ALT  | 2.00          | 6.00  | 3.00  | 4.90  |
| 3       | HC-PHB-2x3ALT  | 4.00          | 8.00  | 3.00  | 6.90  |
| 4       | HC-PHB-2x4ALT  | 6.00          | 10.00 | 3.00  | 8.90  |
| 5       | HC-PHB-2x5ALT  | 8.00          | 12.00 | 5.00  | 10.90 |
| 6       | HC-PHB-2x6ALT  | 10.00         | 14.00 | 7.00  | 12.90 |
| 7       | HC-PHB-2x7ALT  | 12.00         | 16.00 | 9.00  | 14.90 |
| 8       | HC-PHB-2x8ALT  | 14.00         | 18.00 | 11.00 | 16.90 |
| 9       | HC-PHB-2x9ALT  | 16.00         | 20.00 | 13.00 | 18.90 |
| 10      | HC-PHB-2x10ALT | 18.00         | 22.00 | 15.00 | 20.90 |
| 11      | HC-PHB-2x11ALT | 20.00         | 24.00 | 17.00 | 22.90 |
| 12      | HC-PHB-2x12ALT | 22.00         | 26.00 | 19.00 | 24.90 |
| 13      | HC-PHB-2x13ALT | 24.00         | 28.00 | 21.00 | 26.90 |
| 14      | HC-PHB-2x14ALT | 26.00         | 30.00 | 23.00 | 28.90 |
| 15      | HC-PHB-2x15ALT | 28.00         | 32.00 | 25.00 | 30.90 |
| 16      | HC-PHB-2x16ALT | 30.00         | 34.00 | 27.00 | 32.90 |
| 17      | HC-PHB-2x17ALT | 32.00         | 36.00 | 29.00 | 34.90 |
| 18      | HC-PHB-2x18ALT | 34.00         | 38.00 | 31.00 | 36.90 |
| 19      | HC-PHB-2x19ALT | 36.00         | 40.00 | 33.00 | 38.90 |
| 20      | HC-PHB-2x20ALT | 38.00         | 42.00 | 35.00 | 40.90 |

|           |                        |                   | GENERAL TOLERANCE |       | 制 图<br>DRAWING    |  | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD |                          |              |     |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|--|--|--------------------------|--------------|-----|
|           |                        |                   | DIM               | TOL   | 审 核<br>CHECK      |  |  |                          |              |     |
|           |                        |                   | X.X               | ±0.30 | 批 准<br>APPROVAL   |  | 产品名称<br>TITLE  | PHB(2.00)双排立贴<br>(带双侧焊片) | 版 本<br>REV.  | A   |
|           |                        |                   | X.XX              | ±0.20 | 比 例<br>SCALE      |  | 产品料号<br>PART NO.   | HC-PHB-2xNALT            | 单 位<br>UNITS | mm  |
|           |                        |                   | X.XXX             | ±0.10 | 投 影<br>Projection |  | 材 料<br>MATERIAL  |                          | 页 次<br>SHEET | 1/1 |
|           |                        |                   | Angle             | ±3.0° |                   |  |  |                          |              |     |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE |                   |       |                   |  |  |                          |              |     |