






RoHS



主要技术参数:

1. 温度范围: -25~85℃
2. 额定负载: DC/AC 250V 3.0A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥1000MΩ
5. 耐压: AC 800V/min


编号	尺寸 (mm)	
	A	B
XHD-2*02AW	2.50	7.50
XHD-2*03AW	5.00	10.00
XHD-2*04AW	7.50	12.50
XHD-2*05AW	10.00	15.00
XHD-2*06AW	12.50	17.50
XHD-2*07AW	15.00	20.00
XHD-2*08AW	17.50	22.50
XHD-2*09AW	20.00	25.00
XHD-2*10AW	22.50	27.50
XHD-2*11AW	25.00	30.00
XHD-2*12AW	27.50	32.50
XHD-2*20AW	47.50	52.50

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

2	端子	黄铜	镀锡	
1	塑座	PA66		
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	H Y	日期 20.04.11	标准化	日期
校对	L P J	日期 20.04.11	审定	日期
工艺		日期		
审核	0 F	日期 20.04.11		



针座

XHD-2\*NAW

图样标记	重量	比例
共页	第页	