





RoHS



PCB参考图

技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
3. 耐 压: AC 800V
4. 焊接温度: $260^{\circ}C \pm 5 \quad 5 \pm 0.5$ 秒
5. 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15mm$

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
XH-02AWT	2.50	7.50
XH-03AWT	5.00	10.00
XH-04AWT	7.50	12.50
XH-05AWT	10.00	15.00
XH-06AWT	12.50	17.50
XH-07AWT	15.00	20.00
XH-08AWT	17.50	22.50
XH-09AWT	20.00	25.00
XH-10AWT	22.50	27.50
XH-11AWT	25.00	30.00
XH-12AWT	27.50	32.50

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料:
 塑胶: LCP/PA9T
 插针: 黄铜
 镀层: 镀锡

										深圳市富港科技有限公司				
										视图				针 座
标 记	处 数	更改文件号		签 字		日 期		图样标记		重量		比例		
设计	B C	日期	20.12.04	标准化		日期								
校对	L P J	日期	20.12.04	审定		日期								
工 艺		日期												
审 核	L Z W	日期	20.12.04						共 页	第 页		XH-NAWT		