Kinghelm®

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPEC(未注容差尺寸公差)	
BASIC DIMENSIONS	±0.3
UP TO 10	±0.2
ABOVE 10 TO 100	±0.2
ABOVE 100	±0.2
ANGULAR DIMENSIONS	±3°



电 路 图
SCHEMATIC



PCB LAYOUT



技术要求

1. 额定电负荷: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: 小于30毫欧
3. 绝缘电阻: 大于等于100兆欧
4. 耐电压: AC500V(50Hz)/min
5. 插拔力: 3～20N

	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK
7	六角薄螺母	客户选定	镀铜锡	————
6	1#脚	铁皮	镀铜锡	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.30mm GB2066-89
5	后面板	线路板	黄色	
4	2#脚	铁皮	镀铜锡	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.30mm GB2066-89
3	3#脚	猛钢	镀铜锡	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.30mm GB2066-89
2	基座	PA66	黑色	————
1	插针	圆棒料	镀铜锡	————

ECN(DCN) NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	CHANGE	APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED
	PA	08/01/28				

DRAW	繪圖員	
DESIGN	設 計	
CHECH	校 閱	
CHECK	审 定	
APPRO.	承 認	

CUSTOMER COPY	名稱 TITLE:	电源插座			
深圳市金航标电子有限公司			WWW.BDS666.COM		
KH-DC-022-2.5			0755-83044319		
圖號 DRAWING NO.	A 狀態碼				
SCALE	5:1	UNIT	mm	A4	