HXY5.566.028





技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

B	7.4	9.9	12.4	14.9	17.4	19.9	22.4	24.9	27.4	29.9	32.4	34.9	37.4	39.9	42.4	44.9	47.4	49.9	52.4
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设　计		赵建丽	标准化	
校　对			审　定	
审　核			批　准	沈才义
工　艺			日　期	2011.8.3

带针插座
HA-2A～20A
(HX25035-2A～20A)

图样标记	视图	重量	比例
			5:1
共 1 页		第 1 页	

HXY5.566.028

材料	针座:尼龙(UL94V-0)
	插针:黄铜(□0.64*10)

浙江红星电业有限公司

外形图