

## 深圳市骏晔科技有限公司

*Shenzhen DreamLNK Technology Co., Ltd.*315/433/470/868MHz/2.4GHz/GSM 胶棒天线 3dBi

## 产 品 规 格 书

|        |            |      |                               |
|--------|------------|------|-------------------------------|
| 客 户    |            | 频 段  | 315/433/470/868MHz/2.4GHz/GSM |
| 线材名称   |            | 版 本  | A1                            |
| 客户料号   |            | 骏晔料号 | DL-J006                       |
| 骏晔编号   |            |      |                               |
| R F 设计 | James wang | 射频经理 | Knight Ai                     |
| 结构设计   |            | 结构经理 |                               |
| 技术总监   |            | 日 期  | 2020-01-10                    |

客户确认：

装配是否符合贵司要求： OK NG

# 目录

|              |     |
|--------------|-----|
| 封 面 .....    | 1   |
| 目 录 .....    | 2   |
| 一、电性测试 ..... | 3   |
| 二、工程图 .....  | 4   |
| 三、无源测试 ..... | 5~7 |


## 一、 电性测试报告

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Frequency</b>           | <b>315/433/470/868/824~960/<br/>1710~1990/2400~2500MHz</b> |
| <b>Impedance</b>           | <b>50 Ohm Nominal</b>                                      |
| <b>V.S.W.R</b>             | <b>1.92:1 Max</b>  |
| <b>Return Loss</b>         | <b>-10dB Max</b>   |
| <b>Radiation</b>           | <b>Omni-directional</b>                                    |
| <b>Gain(Peak)</b>          | <b>3.0dBi</b>  |
| <b>Polarization</b>        | <b>Linear,Vertical</b>                                     |
| <b>Admitted Power</b>      | <b>1W</b>  |
| <b>Connector</b>           | <b>SMA</b>   |
| <b>Physical Properties</b> |  |
| <b>Antenna Material</b>    | /  |
| <b>Cable Type</b>          | /  |
| <b>Operating Temp.</b>     | <b>-30~+65℃</b>  |
| <b>Storage Temp.</b>       | <b>-30~+80℃</b>  |
| <b>Cable Color</b>         | /  |

深圳市骏晔科技有限公司 保密要求


本公司已拥有专有技术所提供的资料应严加保密，在未经本公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或其他公司

二、工程图




### 三、无源数据


315:




433:




470:




868:



2.4G:



GSM:



## 四、联系方式

深圳骏晔科技有限公司 Shenzhen DreamLnk Technology Co., Ltd

★ 数据采集、智能家居、物联网应用、无线遥控技术、远距离有源 RFID、天线研发★

【商务合作】 sales@dreamlnk.com                      【电话】 0755-29369047

【技术支持】 support@dreamlnk.com                      【网址】 www.dreamlnk.com

【公司地址】 广东省 深圳市 宝安区 新湖路华美居 A 区 C 座 602

【工厂地址】 广东省 东莞市塘厦镇 138 工业区裕华街 7 号华智创新谷 B 栋 5 楼