





# 客户图

工程变更通知单号 ECN NO.	版本 REV.	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	变更 CHANGE	承认 APPRO.
	A	15/06/09	New Change	吴旭龙	吴应法
	B	16/08/26	变更颜色编码	吴旭龙	吴应法
ECN-19010501	C	19/01/05	按新编码原则, 更改产品料号	曹莉莉	陈阿国




### NOTES:

- 1) 材料:  
塑胶: PA66+30%GF, UL94V-0.  
铜针: 黄铜、电镀: 亮锡。
- 2) 外观要求:  
不能有缩水、起泡、翘曲变形、脏污。  
不能有刮伤、划伤、压痕、拉料、不饱模。
- 3) 适配胶壳: 25019-04P-\*\*\*.  
铜针固定力: 25N/pin Min.
- 4) 产品能通过48H盐雾测试
- 5) 未注公差参照图框公差表。
- 6) 产品料号:  
25022-04Aa - T \* \* - \* \*



### 颜色料号表

序号	料号 PART NO.	颜色 COLOR.
1	25022-04Aa-T12P-00	橙色
2	25022-04Aa-T11P-00	紫色
3	25022-04Aa-T10P-00	棕色
4	25022-04Aa-T9P-00	透明
5	25022-04Aa-T8P-00	黄色
6	25022-04Aa-T7P-00	灰色
7	25022-04Aa-T6P-00	蓝色
8	25022-04Aa-T5P-00	绿色
9	25022-04Aa-T4P-00	米黄色
10	25022-04Aa-T3P-00	红色
11	25022-04Aa-T2P-00	黑色
12	25022-04Aa-T1P-00	白色、自然色
13	25022-04Aa-T0P-00	



1. THIS PRODUCT DOESN'T CONTAIN ENVIRONMENTAL HAZARDOUS MATERIALS PER DIRECTIVE 2002/95/EC FOR ROHS  
2. ALL RIGHTS RESERVED. PRODUCTS ARE COVERED BY PATENSAND/OR PATENTS PENDING

	X. ± 0.35	X.° ± 5°
	.X ± 0.20	.X° ± 3°
	.XX ± 0.10	.XX° ± 2°
	.XXX ± 0.05	XXX° ± 1°

GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED

MAT. L.	材质	PA66+30%GF
COLOR.	颜色	米黄色
DRAW.	绘图员	万琼
DESIGN.	设计	甘小青
CHECK.	校阅	吴应法
APPRO.	承认	赵章财

## 致财电子有限公司

### 红星辰电子有限公司

E	
名称	料号
TITLE.	SMM250针座 (PIN: 4)
PART NO.	25022-04Aa-T*P-00
料号 (OLD)	HXC-25058-04A
档案名称	HXC-25022-04Aa-C
FILE NAME	
SCALE:	1:1
UNIT: mm	A4
SHEET: 1 of 1	