

# 深圳市索瑞达电子有限公司

## 承认书

客户名称: BBSJ1322

客户料号: \_\_\_\_\_

产品名称: 插件电感

产品料号: SH0608-101K

客户承认

承认后请签回,如下订单后未签回,视作默认,谢谢您的合作

发行日期	文件编号
2019-08-24	SRD-WI-8969


编制	审核	批准
黄小香	熊安勤	符妃团

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-8969	发行日期	2019-08-24
	版次	A	生效日期	2019-08-24
SH0608-101K 样品承认书	修订次数	0	页 码	1 / 3

版本	更 改 履 历	更改人	更改时间
A	新发行：2019年08月24日	黄小香	2019-08-24

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-8969	发行日期	2019-08-24
	版次	A	生效日期	2019-08-24
SH0608-101K 样品承认书	修订次数	0	页 码	2 / 3

1. 外形尺寸：(单位：mm)



A	7.0 MAX
B	9.5 MAX
C	5.0 ± 1.0
D	3.0 ± 0.5
E	0.6 ± 0.1
F	
J	
H	
I	


2. 电气特性：

电感量 L	100uH ± 10%	测试条件	1KHz/0.25V	测试仪器： ■ HP4287A ■ TH2817C ■ TH2817B/1773 ■ HK502BC ■ CH1062
直流电阻 (DCR)	260mΩ ± 30%	测试条件		
电流 (IDC)	L(0.50A) ≥ 0A × 90%	测试条件	1KHz/0.25V	
WIRE 线材	Φ0.27mm	测试条件		
TURNS 圈数	60.5Ts (Ref.)	测试条件		

3. 材料：

- (1) 磁芯：DR2W6x8.3S B2.8 F4.0
- (2) 铜线：QA-1/155 (VEW)
- (3) 套管：黑色 PE 套管 (Φ7\*10.5)

4. 电性图：



注意事项：	修改记录：
1: 袋装：1000PCS/袋	1:
2: 包装袋封口平整。	2:
3:	3:
4:	4:
5:	5:

深圳市索瑞达电子有限公司	文件编号	SRD-WI-8969	发行日期	2019-08-24
	版次	A	生效日期	2019-08-24
SH0608-101K 样品承认书	修订次数	0	页 码	3 / 3

### 物料清单

序号	物料名称	供应商	物料规格	用量		损耗率	备注
1	磁芯	HC	DR2W6x8.3S B2.8 F4.0	1	PCS	1.0‰	
		TC	DR2W6x8.3S B2.8 F4.0	1	PCS	1.0‰	
2	铜线	YLSL	G1 P180	/	/	0.2‰	
		TPY	2UEWH P180	/	/	0.2‰	
3	锡	QD	99.7Sn 0.3Cu	0.008	g	0.01‰	
4	包装袋		170mm*200mm			无	
5	套管 (黑色)	XQ	Φ7mm*10.5mm	1	PCS	无	
		QT	Φ7mm*10.5mm	1	PCS	无	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
备注							