





客户图

C	16	18.5	21	23.5	26	28.5
B	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5
A	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5
孔位	7	8	9	10	11	12

工程变更通知单号	版本	日期
ECN NO.	DATE	
ECN-17072401	C	17/07/24
ECN-19010501	D	19/01/05
ECN-20092401	D	20/09/24

说明	变更	承认
DESCRIPTION	CHANGE	APPRO.
按实际样品增加支撑台阶	谢金龙	陈阿国
按新编码原则,更改产品料号	曹莉莉	陈阿国
新增适配版壳型号	曹莉莉	陈阿国



NOTES:

- 1) 材料: 塑胶: PA66+30%GF, UL94V-0. 铜针: 黄铜、电镀: 亮锡。
- 2) 外观要求: 不能有缩水、起泡、翘曲变形、脏污。不能有刮伤、划伤、压痕、拉料、不饱模。
- 3) 适配版壳: 25022-07 ~ 12P-*** / 25019-07 ~ 12P-***. 铜针固定力: 25N/pin Min.
- 4) 产品能通过48H盐雾测试
- 5) 未注公差参照图框公差表。
- 6) 产品料号:

25022-**Aa-T***-**

PIN数: 07:07孔
 颜色: 见颜色料号表
 包装方式: P:PE袋
 材质: 0:PA66+GF
 防火等级: 0:V0级

颜色料号表

序号	料号 PART NO.	颜色 COLOR.
1	25022-**Aa-T12P-Q0	橙色
2	25022-**Aa-T11P-Q0	紫色
3	25022-**Aa-T10P-Q0	粉色
4	25022-**Aa-T9P-Q0	棕色
5	25022-**Aa-T8P-Q0	透明
6	25022-**Aa-T7P-Q0	黄色
7	25022-**Aa-T6P-Q0	灰色
8	25022-**Aa-T5P-Q0	蓝色
9	25022-**Aa-T4P-Q0	绿色
10	25022-**Aa-T3P-Q0	米黄色
11	25022-**Aa-T2P-Q0	红色
12	25022-**Aa-T1P-Q0	黑色
13	25022-**Aa-T0P-Q0	白色、自然色

1. THIS PRODUCT DOESN'T CONTAIN ENVIRONMENTAL HAZARDOUS MATERIALS PER DIRECTIVE 2002/95/EC FOR ROHS

2. ALL RIGHTS RESERVED, PRODUCTS ARE COVERED BY PATENSAND/OR PATENTS PENDING

X. ± 0.35	X.° ± 5°
.X ± 0.20	.Y° ± 3°
.XX ± 0.10	.XX° ± 2°
.XXX ± 0.05	.XXX° ± 1°

GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED

MAT. L.	材质	PA66+30%GF
COLOR.	颜色	米黄色
DR.W.	绘图员	万琼
DESIGN.	设计	甘小青
CHECK.	校阅	吴应法
APPRO.	承认	赵章财

HXYT 致财电子有限公司

名称	SMW250针座 (PIN: 7-12)
TITLE	
料号 PART NO.	25022-**Aa-T*P-Q0
料号 PART NO. (OLD)	
档案名称	HXC-25022-**Aa-C
FILE NAME. (中文)	
SCALE	1:1
UNIT: mm	A4
SHEET: 1 of 1	