


请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固定式连接器，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 200 V，额定横截面: 1 mm<sup>2</sup>，电位数: 1，行数: 1，每行位数: 1，产品系列: ZFKDS(A) 1，针距: 3.81 mm，接线方式: 回拉式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 45°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 2，包装类型: 纸箱包装。用于不同位数自定义分组的单个模块。也需要使用一块端板来端接模块（请见附件）。也提供不同位数的已端接产品。

## 优势

- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 可通过固定螺丝刀打开夹线位，从而方便地连接导线
- 弯式连接可实现在PCB上多排布局
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
- 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力

## 商业数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 订货号         | 1704978          |
| 包装单位        | 50 pc            |
| 最小订货量       | 50 pc            |
| 销售关键代码      | AALMAA           |
| 产品关键代码      | AALMAA           |
| 目录页面        | 页码129 (C-1-2013) |
| GTIN        | 4017918128944    |
| 单件重量 (含包装)  | 0.991 g          |
| 单件重量 (不含包装) | 0.818 g          |
| 关税号         | 8536901900       |
| 原产地         | PL               |

# ZFKDS 1-3,81 - PCB端子


1704978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704978>




## 技术数据


### 尺寸

| 尺寸图     |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 针距      | 3.81 mm                                                                            |
| 宽度 [w]  | 3.81 mm                                                                            |
| 高度[h]   | 18.5 mm                                                                            |
| 长度[l]   | 16.9 mm                                                                            |
| 高度      | 15 mm                                                                              |
| 焊针长度[P] | 3.5 mm                                                                             |

## 图纸



尺寸图



# ZFKDS 1-3,81 - PCB端子



1704978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704978>

## 认证



**EAC**

认证ID: B.01687



**cULus Recognized**

认证ID: E60425-19941110

# ZFKDS 1-3,81 - PCB端子



1704978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704978>

## 分类

### ECLASS

|               |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-10.0.1 | 27440401 |
| ECLASS-11.0   | 27460101 |
| ECLASS-12.0   | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ZFKDS 1-3,81 - PCB端子



1704978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1704978>

## 产品环境合规性

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)