



东莞市讯普电子科技有限公司

Dongguan Xunpu Electronic Technology Co., Ltd

**承 认 书**

**SPECIFICATION FOR APPROVAL**

客户名称 Customer: \_\_\_\_\_

贵司料号CUSTOMER P/N: \_\_\_\_\_

FFC排线0.5mm 60P 总长50mm 反向 金手指4mm 加强板8mm

敝司料号INTERIOR P/N: FFC-0.5-60-50-B-4-8

**贵公司承认印 Approval signatures**




| 料号/Part No. | 签章/Signatures |
|-------------|---------------|
|             |               |

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

|             |    |
|-------------|----|
| 拟制/Drawn    | 李勇 |
| 审核/Check    | 陈军 |
| 批准/Approved | 向钰 |





注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造

| NO. | 项目   | 规格      |       | 备注      |
|-----|------|---------|-------|---------|
| 1   | 绝缘薄膜 | 印字20624 | 43um  | 60V 80C |
|     |      | 空白膜     | 43um  |         |
| 2   | 补强板  | 蓝色      | 225um | PET     |
| 3   | 导体镀锡 | 厚度      | 0.035 | ±0.005  |
|     |      | 宽度      | 0.3   | ±0.03   |
| 4   | 导体镀层 | 电镀      | 锡Sn   | ≥40u"   |
|     |      | 电镀      |       |         |

尺寸

|        |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| 导体芯数量  | N     | 60   |       |
| 间距     | P     | 0.5  | ±0.05 |
| 总间距    | Pt    | 29.5 | ±0.08 |
| 总宽度    | W     | 30.5 | ±0.08 |
| 边缘宽度   | M     | 0.5  | ±0.08 |
| 总长度    | L     | 50   | ±1.5  |
| 插接厚度   | T1    | 0.3  | ±0.05 |
| 线身厚度   | T2    | 0.12 | ±0.03 |
| 线口倾斜度  | A     |      | ≤0.3  |
| 冲孔倾斜度  | B     |      | ≤0.5  |
| 线口裸铜长度 | S1/S2 | 4/4  | ±0.05 |
| 补强板长度  | B1/B2 | 8/8  | ±1    |


辅助清单


| NO. | 项目 | 规格 | 数量 |
|-----|----|----|----|
| 1   |    |    |    |
| 2   |    |    |    |
| 3   |    |    |    |

1. 保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。

2. 储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

|       |                     |            |  |
|-------|---------------------|------------|--|
| 规格型号: | FFC-0.5-60-50-B-4-8 |            |  |
| 客户料号: |                     | 客户型号:      |  |
| 版本    | 变更内容                | 日期         |  |
| A/O   | 新制作                 | 2022/09/06 |  |
|       |                     |            |  |
|       |                     |            |  |

 **XunPu** 东莞市讯普电子科技有限公司

|     |   |     |              |     |    |
|-----|---|-----|--------------|-----|----|
| 名称: | FFC软排线  | 图号: | XP2022090601 | 绘图: | 李明 |
| 比例: | FIT   | 单位: | 毫米(mm)       | 审核: | 陈军 |
| 视觉: |  | 页码: | 第一页(共1页)     | 核准: | 向钰 |