

223969-1 ✓ 有效

TE 内部编号 223969-1

Guide Pin Module, Stainless Steel

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



Hardware Accessory Function: **Guide Hardware**

Connector Hardware Accessory Type: **Guide Pin Module**

主要产品材料: **不锈钢, 不锈钢, 不锈钢**

## 产品特性

### 产品类型特性

Hardware Accessory Function	Guide Hardware
Connector Hardware Accessory Type	Guide Pin Module

### 主体特性

产品方向	垂直
主要产品材料	不锈钢, 不锈钢, 不锈钢

### 机械附件

主要产品电镀涂层	钝化
螺纹尺寸	M4 x 0.7-6G

### 尺寸

Product Feature Length	25.16 mm[.99 in]
螺纹长度	12.7 mm[.5 in]
产品长度	25.16 mm

### 包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

### 其他

连接器附件注释	带 5.92 mm [.233 in.] 长方形底座。
---------	-----------------------------

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235）  
 SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）  
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 5223957-3  
UPM GUIDE MODULE

## 客户还购买了



TE 产品编号5352171-1  
Z-PACK/B19 RAF 95P



TE 产品编号5352033-1  
Z-PACK 2MM HM ASSY,TYPE-B 133P



TE 产品编号4-1879022-1  
SMF3 15K 5%



TE 产品编号1462000-7  
C93402=MT Relay 150 mW 12 V



TE 产品编号2-1761608-3  
IDC LOW PRO HDR 10P VERT SHT L



TE 产品编号1-532447-2  
HDI PIN ASSY 3 ROW 225 POS



TE 产品编号234464-E  
SRCA 1,27 10 M 1 SMD 137 E1 094 \*  
GURT \*



TE 产品编号6651430-1  
TA CONN,PIN



TE 产品编号6565199-3  
TC-ZIF HDR ASSY 260P SHIELD  
FINGER



TE 产品编号8-1437514-0  
M8134-HC-5P2=HOLTITE CONTACT 3

## 文档

### CAD 文件

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_223969-1\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_223969-1\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_223969-1\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HM-Zd Connector](#)

英文版本

[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HS3 Connector](#)

英文版本

[POWER\\_CONNECTORS\\_CATALOG\\_SEC01\\_BOARD\\_TO\\_BOARD](#)

英文版本

[2\\_PIECE\\_POWER\\_CONNECTORS\\_qrg\\_4-1773458-1](#)

英文版本

### 产品规格

#### 工程报告

英文版本



**产品环境合规性**

[MD\\_223969-1\\_122920171357\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_223969-1\\_122920171357\\_dmtec](#)

英文版本