



NOTES:

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302, 114-5142
2. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-CYC*20-16AWG
: 175151-CYC*26-22AWG
3. MATING CONN. P/N
CAP H56: 176284-CYFREE HANGING)
176294-CY(PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-CYC*20-16AWG
175149-CYC*26-22AWG
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

- 注:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コネクタ型番
リセ・コネクタ: 175152-CYC*20-16AWG
175151-CYC*26-22AWG
 3. 嵌合相手側製品型番
キヤット・ハウジング: 176284-CY(吊りタイプ)
176294-CY(パネル取付タイプ)
タブ・コネクタ: 175150-CYC*20-16AWG
175149-CYC*26-22AWG
 4. 取扱説明書: IS-503J

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
0	作 成 J-12119 M.S.Y.F.			10/13/89
A	改 訂 J-12193 M.S.			11/8/89
B	改 訂 FJ00-0006-93			11/8/89
C	REVISED PER ECR-22-133029			11/8/89

⑮	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
A	銅 (COPPER)	メッキ (PLATING)
B	ナイロン (NYLON)	無塗装 (UNPAINTED)
C	エポキシ樹脂 (EPOXY RESIN)	無塗装 (UNPAINTED)

⑮	検査 (CHECK)	承認 (APPROVAL)
A	Y. FUJITA	H. SHINDO
B		
C		

回路番号 (CIRCUIT No.)	色 (COLOR)	型番 (P/N)
4	黒 (BLACK)	176273-9
	青 (BLUE)	-6
	黄 (YELLOW)	-4
	赤 (RED)	-2
	自然色 (NATURAL)	176273-1
	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	型番 (P/N)

AMP

日本エンプール株式会社
Tokyo, Japan

名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 4極
3.96mmピッチ プラグハウジング (2列タイプ)
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 4 POS DBL ROW

寸法 (DIMENSIONS) 全長: 19.3 ±0.2
全幅: 10.15 ±0.25
ピッチ: 3.96 ±0.3

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図