


具有防尘型等丰富的种类。



主要规格



项目	规格
最大额定	50mA 12V DC
最小额定	10 μ A 1V DC
初期接触电阻	100m Ω max.
行程 (mm)	0.25

产品一览

Top push type

产品编号	动作力	操作方向	操作寿命 (5mA 5V DC)	按钮颜色	按钮高度	最小订货单位 (pcs.)		图号
						日本	出口	
SKHUAKE010	0.98N	Top push	300,000 cycles	Green	2.5mm	3,000	3,000	1
SKHUALE010	1.57N			Black				
SKHUAME010	2.55N		100,000 cycles	Red				

带地线端子型

产品编号	动作力	操作方向	操作寿命 (5mA 5V DC)	按钮颜色	按钮高度	最小订货单位 (pcs.)		图号
						日本	出口	
SKHUPKE010	0.98N	Top push	300,000 cycles	Green	2.5mm	3,000	3,000	2
SKHUPLE010	1.57N			Black				
SKHUPME010	2.55N		100,000 cycles	Red				

防尘型

产品编号	动作力	操作方向	操作寿命 (5mA 5V DC)	按钮颜色	按钮高度	最小订货单位 (pcs.)		图号
						日本	出口	
SKHUBHE010	1.57N	Top push	50,000 cycles	Brown	3.1mm	3,000	3,000	3

防尘, 带地线端子型


产品编号	动作力	操作方向	操作寿命 (5mA 5V DC)	按钮颜色	按钮高度	最小订货单位 (pcs.)		图号
						日本	出口	
SKHUQHE010	1.57N	Top push	50,000 cycles	Brown	3.1mm	3,000	3,000	4
SKHUQGE010	2.55N			Red				

包装规格

载带













1 卷	包装数 (pcs.)		载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装		
3,000	30,000	30,000	12	395×395×205

注



需要直径 ϕ 330mm 的卷盘时请向本公司营业部门咨询。







外形图

Unit:mm

No.	照片	形状	印刷电路板焊接处尺寸图 (从开关的安装面看)
1	 <p>Top push type</p>		
2	 <p>With ground terminal type</p>		
3	 <p>Dust-proof type</p>		
4	 <p>Dust-proof with ground terminal type</p>		

电路图

<p>Top push type</p> 	<p>With ground terminal type</p> 
--	--

型		敏感型							
		表面贴装							
系列		SKHU	SKTD	SKSN	SKTG	SKSL	SKSC	SKRT	SKRH
照片									
特长		—	薄型	中安装式	半贴装式		薄型	—	方向+按动
防水		○	●	—	●	—	—	—	—
防尘		○	●	—	●	—	—	—	—
IP 规格		—	相当于 IP67	—	相当于 IP67	—	—	—	—
操作方向	Top push	●	—	—	—	—	—	—	●
	Side push	—	●	●	●	●	●	●	●
外形尺寸 (mm)	W	6.2	3.9	6.2	5.2	4.5	3.5	4.5	7.35
	D	6.3	2.9	3	3.5	2.6	3.55	3.4	7.5
	H	2.5/3.1	1.55	3.5	1.55	2.2	1.25	3.3	5
动作力适用范围	1N max. 1N to 2N	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	参照个别产品页
	2N to 3N								
	3N to 4N								
	4N to 5N								
行程 (mm)		0.25	0.15	0.2	0.15		0.2		参照个别产品页
接地端子		●	●	●	●	●	○	●	●
使用温度范围		-40°C to +85°C	-30°C to +85°C	-40°C to +85°C	-30°C to +85°C			-40°C to +90°C	-40°C to +85°C
车用产品		○	—	—	—	—	—	—	—
生命周期									
电性能	最大额定	50mA 12V DC							
	最小额定	10μA 1V DC							
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC 1min.							
	耐电压	250V AC 1min.	100V AC 1min.	250V AC 1min.		100V AC 1min.		250V AC 1min.	100V AC 1min.
耐久性	耐振性能	10 to 55 to 10Hz / 分, 全振幅 1.5mm X, Y, Z 3 方向 各 2 小时							
	寿命	根据个别规定							
耐环境性能	耐寒性能	-40°C 96h							
	耐热性能	90°C 96h	85°C 96h	90°C 96h	85°C 96h	90°C 96h			
	耐湿性能	60°C, 90 to 95%RH 96h							
页		242	244	245	246	247	248	250	465

W：横尺寸, 不含端子部的最外围尺寸。
D：纵尺寸, 不含端子部的最外部尺寸。
H：有高度的尺寸, 多种类时其中最小尺寸。

TACT Switch™ 焊接条件	265
TACT Switch™ 使用时的注意事项	266


注

- 关于车用等大温度范围的要求, 将个别作出应对, 因此如有要求的, 请予我公司商谈。
- 表中的●符号表示适用于系列内的全部产品, 表中的○符号表示适用于系列内的部分产品。

回流焊时

适用于表面贴装型

1. 温度测量方式用 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ 的 CA (K) 或 CC (T) 测量。位置在焊连接部 (铜箔面) 测量。固定方式采用耐热胶带。
2. 温度分布

**注**

1. 上述条件, 为印刷电路板的零部件表面的温度。根据电路板的材质, 大小, 厚度等, 电路板温度和开关表面温度会有很大的不同, 关于开关表面温度, 也请在上述条件内使用。
2. 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

自动浸焊时

适用于按入式, 径向型

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKHH, SKPD 系列

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 110°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKQJ, SKQK, SKEG 系列

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	45s max.
焊接温度	255°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

注

1. 请不要从 TACT Switch™ 上面浸入助焊剂。
2. 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
3. 进行第 2 次焊接时, 应在开关恢复到常温之后进行。
4. 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂 (田村化研 (株) EC-19S-8 同等品)。

于焊接时 (指定部系列)

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKHH, SKHW, SKRG, SKPD 系列

项目	条件
焊接温度	360°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKTD, SKTG, SKQJ, SKQK, SKEG 系列

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.