

MINISMDC260F-2 产品详细信息

PolySwitch 可复位器件



产品亮点:

应用 = 表面贴装式

Vmax 工作 = 6 V

Vmax = 6 V

Imax = 100 A

名称 = miniSMD


MINISMDC260F-2

TE 内部编号: RF1411-000




[查看所有特性](#)

要查找类似产品, 请选择您希望更改的特性。



Vmax 工作 (V)	波形因数 (英寸)
6	1812
Vmax (V)	波形因数 (mm)
6	4532
Imax (A)	符合 RoHS/ELV 标准
100	符合 RoHS 标准 符合 ELV 标准
IH (室温) (A)	无铅焊接制程
2.6	回流焊最高可达 245°C 回流焊最高可达 260°C
IT (室温) (A)	工作温度 (最高) (°C)
5.00	
Rmin (Ω)	85
0.015	应用
R1 最大 (脱扣后) (Ω)	表面贴装式
0.043	
结构	表面贴装式

> 名称 miniSMD



产品特性 (请使用产品图纸进行所有设计工作。)

产品类型特性:

UL 认证 = 文件编号 E74889

CSA 文件号 = CA78165

电气特点:

Vmax 工作 (V) = 6

Vmax (V) = 6

Imax (A) = 100

IH (室温) (A) = 2.6

IT (室温) (A) = 5.00

Rmin (Ω) = 0.015

R1 最大 (脱扣后) (Ω) = 0.043

Power Dissipation (Max) (W) = 1

端接特性:

结构 = 表面贴装式

触点特性:

名称 = miniSMD

配置特性:

波形因数 (英寸) = 1812

波形因数 (mm) = 4532

行业标准:

符合 RoHS/ELV 标准 = 符合 RoHS 标准, 符合 ELV 标准

无铅焊接制程 = 回流焊最高可达 245°C, 回流焊最高可达 260°C

RoHS/ELV 符合记录 = 一直符合 RoHS

TUV 证书编号 = R72041438

环境:

工作温度 (最高) (°C) = 85

操作/应用:

应用 = 表面贴装式

包装特性:

包装方式 = 卷盘包装