

承 认 书

(SPECIFICATION FOR APPROVAL)

产品类型 (Product Type): 金属插脚(Metal Feet)

产品编码 (Product Number): MCP 04415

客户编码 (Customer Number):

销售方确认 (Approved)

拟制 (Prepared By)	
审核 (Audit)	
批准 (Approval)	

使用方确认 (Approved)

项目审核 (Project Audit)	
安规审核 (Safety Audit)	
品质批准 (Quality Approval)	

地址 (Address): 东莞市塘厦镇沙湖大岭边路 30 号

电话 (Tel): 0769-87869698/87882178

传真 (Fax): 0769-87885068

邮箱 (E-mail): tml2010@vip.sina.com

邮编 (Post):

客 户 (Customer):

客户型号 (Customer Number):

销售方 (Sales): 东莞特米勒电子科技有限公司

销售型号 (Sales Number): MCP 04415


金属插脚版本修订页
(Metal feet revised version of page)

序号 (No.)	版本 (Version)	更改内容 (Changes to the Content)	更改日期 (Change Date)
1	A	新归档 (New Archive)	2015-10-12
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、参考图 (Reference Picture)



二、图形 (Drawing)



外形尺寸 (Shape Dimension)

公差 (Tolerance)

>200	±1.20
>120	±1.00
>30~120	±0.60
>6~30	±0.40
>0~6	±0.25

三、BOM 表 (BOM Table)

序号 (No.)	名称 (Name)	材质 (Material)	表面处理 (Surface Treatment)	数量 (Amount)
(1)	插脚 (Feet)	黄铜 (Brass)	镀锡 (Tin Plating)	1
(2)	垫片 (Nut)	钢 (Steel)	镀锡 (Tin Plating)	1

四、技术参数 (Technical Data)

螺钉扭矩 (Screw Torque): 13 lbf · in

电气参数 (Range Parameters): 50A

五、工作环境 (Operation Environment)

工作温度 (Temperature): -40°C~+120°C

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

六、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 998-2-1 IEC 947-7-1

UL 1059 UL 486E

七、包装方式 (Packaging)

密封包装 (Seal Packaging)